

GRAVPLATSBESTÄMMELSER

Mellersta begravningsplatsen Robertsfors

Fastställd av kyrkorådet.

Utöver vad som framgår av reglemente för begravningsväsendet inom Bygdeå församling gäller följande:

ALLMÄNT

Gravplatsens gränser får inte markeras med staket, häck, gravram eller dylikt. Planteringsyta för plantering av låga odlade växter får anordnas i anslutning till gravvården.

Planteringsytan anläggs framför gravvården i storlek gravvårdens bredd x 45 cm.

Planteringsytan får inte avgränsas med kantlist.

Vid plantering och smyckning av gravplats skall användas nedbrytbart (organiskt) material.

KISTGRAVPLATS

Längd 3,00 m

Bredd 2,50 m

GRAVVÅRD

1. Gravplatsen får förses med **stående** gravvård av natursten, metall, trä eller annat material som kyrkogårdsförvaltningen kan komma att godkänna.
2. Vid montering av gravsten skall CGK:s eller GRO:s monteringsanvisningar tillämpas.
3. Vid val och utformning av gravsten skall även de speciella kulturvärdena beaktas, vilket innebär hänsyn till befintliga gravanordningar i området.
4. Ansökan ska alltid lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen.

VAL AV GRAVPLATS

Gravplats anvisas av kyrkogårdsförvaltningen. Begravningsplatsen är fullbelagd. Gravar kan ev. upplåtas som urngravar.

MONTERING

- Metod A: Stående gravvård monteras på betongbalk som i förväg uppföres av kyrkogårdsförvaltningens personal. Betongbalken är av marksockeltyp och har ingjuten dubb med diametern 14 mm, 70 mm längd med c/c avstånd 250 mm. Gravrättsägaren debiteras kyrkogårdsförvaltningens självkostnadspris för betongbalken.
- Metod B: Stående gravvård som monteras i enlighet med monteringsanvisningar utarbetade av Centrala gravvårdskommitten på gravplatser som inte har betongbalkar uppförda.
- Metod C: Liggande gravvård skall placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens borte gräns. Monteras med översidan minst 7 cm över markytan inom planteringsytan. Tangeras gräsyta skall den ligga i markytans nivå.

Kistgravplatserna

Får förses med **stående** gravvård, med höjd max 100 cm och bredd max 80 cm.

Rekommenderad storlek, höjd max 70 cm och bredd max 60 cm.

Montering enligt metod B.